

# Lightning-kaartlezer



## KENMERKEN

Meet nauwkeurig de maximale piekblikseminslag die is geregistreerd op een WTBLC10-bliksemkaart

Rechtstreekse toegang tot gegevens over blikseminslag via een mobiel platform

Voor gebruik met iOS- en Android™-apparaten

De app voor het aflezen van de bliksemkaart van nVent ERICO is beschikbaar in de App Store en op Google Play

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Drempelwaarde voor meting | Bedrijfstemperatuur | Diepte | Hoogte | Breedte |
|-----------------|---------------------------|---------------------|--------|--------|---------|
| WTBLCR          | 50 - 300                  | -30 to 80 °C        | 15mm   | 41 mm  | 54 mm   |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**