

Lastcelbeveiliging



KENMERKEN

Zes draden en schilbescherming werkt met vier- of zesdradige systemen

Geschikt voor compressie- of spanningscellen

Lage impedantie, laadcellen hoeven niet te worden gehercalibreerd

NEMA®-12 (IP-55) geclassificeerd, geschikt voor gebruik buiten


Helpt beschermen tegen bekrachtigingsoverspanning en voorkomt schade aan laadcellen

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	LCP01A
Artikelnummer	701610
Max. Ontladingstroom (Imax), afscherming naar massa	10kA 8/20 µs
Max. Ontladingstroom (Imax), signaal naar afscherming	0.3kA 8/20 µs
Beschermingsniveau spanning (omhoog), afscherming naar massa	90V
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog), signaal naar afscherming	30V
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog), signaal naar signaal	15V
Lusweerstand	0.3 Ω
Technologie	Diode silicium-avalanche (SAD)
Materiaal	Acrylonitril Butadien Styrene
Classificatie behuizing	NEMA® 12 (IP55)

Catalogusnummer	LCP01A
Diepte (D)	110mm
Hoogte (H)	56 mm
Breedte (W)	75 mm
Gewicht van de eenheid	0.25 kg
Temperatuur	-40 to 80 °C

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE