


Mesh Bonding Network connector, MBNC240



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Maakt snelle, eenvoudige en goedkope veldverbinding of aardings- en verbindingkabels mogelijk

Klemmen voor zware belasting met roestvrijstalen hardware die geschikt zijn voor directe begraving

Is geschikt voor aanvullende schroeven die kunnen worden gebruikt om te verbinden met bouwstaal en apparatuur

Kan worden gecombineerd met universele voetstukklem voor verbinding met verscheidene formaten voetstuk voor gaasverbindingnetwerken


SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Diameter geleider	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Voldoet aan
MBNC240	Copper, Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	#2 vast - 4/0 gestrand, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

IEC-naleving is alleen geldig voor de vermelde verkoperde geleiders van nVent ERICO.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE