

Multifunctionele aardklem



KENMERKEN

Crossgeleider voor verbindingen van rond-naar-rond, rond-naar-tape en tape-naar-tape


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Diameter geleider	Tapegrootte	Diepte (D)
CCS-308	545170	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		8 mm gestrand, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	8 mm gestrand, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3,5 mm	56mm
CCFR308	545270	Brass		8 mm gestrand, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht van de eenheid
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE