

Multifunctionele aardklem, gegalvaniseerd staal



KENMERKEN

Multifunctionele aardingsklem maakt het mogelijk om ronde geleiders, platte geleiders of wapening aan te sluiten.

Verbindingsplaten kunnen draaien, waardoor verbindingen in verschillende hoeken mogelijk zijn.

SPECIFICATIES

Table 1/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Geleidergrootte	Tapeformaat	Wapeningsmaat, metrisch
CPD2440	101100	Staal	Gegalvaniseerd	50 mm ² gestrand, 2/0 Solid	40 x 5 mm max.	20 mm Max

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)
CPD2440	101100	#7 Max	20M max.	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aanhaalmoment (TQ)	Voldoet aan
CPD2440	101100	35 N·m	IEC® EN 62561-1:2017 KLASSE H



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE