

Niet-geïsoleerde, gevlochten geleider voor bliksembeveiliging



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Biedt een pad naar aarding voor bliksemstroom

SPECIFICATIES

Certificatiegegevens: UL® 96

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	UL-geleiderklasse	Type geleider	Aantal draden	Draaddiameter	Diameter
LPA102500	Aluminium	Klasse I	Smooth Weave	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminium	Klasse I	Smooth Weave	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Koper	Klasse II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte	Dwarsdoorsnede	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewicht per eenheid is per voet (0,3048 m).

Op maat gesneden (Cut-to-Order, CTO) lengtes zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

Formaat gelijkwaardige geleider	
Referentienummer	Formaat elektriciteitsbuis
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE