

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mengsel bestaat voornamelijk uit koperoxide en aluminium

Primair gebruikt bij aarding- en verbindingstoepassingen

Geïntegreerde lasmateriaalverpakking

Kleurcodering op maat voor eenvoudige identificatie

Elektrische ontbranding

Geen startmateriaal nodig

Niet-explosief

Kan niet spontaan ontbranden

Zie specifieke gegevens over nVent ERICO Cadweld-verbinding om lasmateriaalvereisten te bepalen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Ring met kleurcode	Voldoet aan	Certificeringen
-----------------	---------------	--------------------	-------------	-----------------

15PLUSF20	165700	Zwart		UL, cUL
400PLUSF20	165711	Bruin		
150PLUSF20	165707	Donkerblauw	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Donkergroen	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	cUL, UL
32PLUSF20	165702	Wit	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	cUL, UL
90PLUSF20	165705	Grijs	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	cUL, UL
45PLUSF20	165703	Lichtblauw	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	cUL, UL
25PLUSF20	165701	Rood	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	cUL, UL
115PLUSF20	165706	Oranje	EN IEC® 62561-1 permanente aansluiting	UL, cUL
500PLUSF20	165712	Lichtbruin		
300PLUSF20	165710	Lichtgroen		UL, cUL
250PLUSF20	165709	Paars		UL, cUL
600PLUSF20		Wit		
750PLUSF20	164996	Wit		
200PLUSF20	165708	Geel		UL, cUL

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE