

nVent ERICO Ericontact Eénrailcontact



De reeks nVent ERICO Ericontact-railcontacten biedt een superieure kwaliteitsverbinding voor een spoornet met een zeer lage contactweerstand. De contacten kunnen snel en eenvoudig worden ingebracht door een inzetstuk, onafhankelijk van weersomstandigheden. Alle nVent ERICO Ericontact componenten worden vervaardigd volgens hoge standaarden en normen. nVent ERICO Ericontact is getest volgens de meest vergaande vereisten van de standaarden voor de spoorwegensector en is de ideale oplossing voor mechanisch toegepaste verbindingen zoals signaaltechniek, aarding of tractieretourstroom.

KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Zeer lage contactweerstand ($< 5 \mu\Omega$)

Voldoet aan AREMA®-aanbevelingen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de spoorbreedte	Railtype	Diameter boorgat	Schroefdiamet er (Sc)	Schroeflengte (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de spoorbreedte	Railtype	Diameter boorgat	Schroefdiamet er (Sc)	Schroeflengte (L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Binnendiameter onderlegging	Buitendiameter onderlegging	Materiaal van moer
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Gegalvaniseerd staal
SK1914	715050	13mm	24mm	Gegalvaniseerd staal
SK1914L		13mm	24mm	Gegalvaniseerd staal
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Roestvrij staal 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Roestvrij staal 304

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (1) roestvrijstalen 304 bout met zeskantkop, (1) nVent ERICO Ericontact roestvrijstalen 304 SK-sluitring, (1) elektrolytisch vertinde koperen bus, (1) roestvrijstalen 304 platte ring en (1) roestvrijstalen 304 zeskantmoer of (1) gegalvaniseerde stalen moer (afhankelijk van het contacttype).

De sluitring en de moer voor SK135165 zijn tot één stuk samengevoegd.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE