

# Aardklem voor water- en gasleidingen van nVent ERICO PermaGround



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Zeer sterk siliciumbrons

Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen met puntige zeskantige fittingen

Conform de vereisten van de 2009 editie van NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) en NEC® (National Electric Code) voor het verbinden van gegolfd roestvrijstalen pijpen (CSST) gaspijpsystemen met de aardingsgeleider van het elektrische systeem van het gebouw

SH-versie voor toepassingen buiten

## SPECIFICATIES

**Voor gebruik buitenshuis:** Nee


**Materiaal:** Silicon Bronze

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Pijpmaat,<br>nominaal (Ø) | Pijpgrootte,<br>werkelijk (Ø) | Hexadecimale<br>breedte (W) | Diameter geleider |
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|

|       |        |             |                |                 |                                                                                           |
|-------|--------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CWP1J | 710261 | 1/2" - 1"   | 12.7 - 25.4 mm | 25.4 - 31.75 mm | #10 vast - #2 vast,<br>6 mm <sup>2</sup> Solid - 25<br>mm <sup>2</sup> Stranded           |
| CWP2J | 710263 | 1 1/4" - 2" | 31.8 - 50.8 mm | 38.1 - 54 mm    | #10 vast - #2<br>gestrand, 6 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 25 mm <sup>2</sup><br>Stranded |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**