


nVent ERICO Railclips, dubbele verwarming, web of voet, mobiele rail



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer

Maakt het bevestigen van een verwarmingssysteem met dubbel profiel mogelijk, vermindert onderhoud en verbetert veiligheid aan de wegzijde




Past op verschillende railprofielen

Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Railtype	Lengte (L)	Breedte (W)	Dikte van de voet van de rail (RFT)
EM912RHB	190930	Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	T-railsecties van 40 kg tot 65 kg	76mm	45 mm	14 - 20 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE