

nVent ERICO Railclips, hamer-on, trillingsabsorptie



KENMERKEN

Ontwerp dat moet worden bevestigd met hamer

Houdt geleiders goed vast, reduceert onderhoud en verbetert de veiligheid langs de weg

Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer

Past op verschillende railprofielen

Rubberen plaat voor vibratieabsorptie biedt verhoogd gebruik op snelle trajecten

Rubberen plaat is weers- en waterbestendig

Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal

Meerlaagse merkgeboden deklaag biedt optimale corrosiebescherming

SPECIFICATIES

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Railtype	Lengte (L)	Breedte (W)
EM912SN2SHEL	190880	Spring Steel, NBR Rubber	Meerlaagse eigen coating	T-railsecties van 40 kg tot 65 kg	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de voet van de rail (RFT)	Diameter (Ø)
-----------------	---------------	--	--------------

EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm
--------------	--------	------------	---------------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE