

nVent ERICO-railklemmen, enkelvoudige verwarming, voet, vaste rail



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer

Stelt u in staat om een verwarmingssysteem met enkel profiel te bevestigen, vermindert onderhoud en verbetert veiligheid aan de wegzijde

Past op verschillende railprofielen

Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal

SPECIFICATIES



Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Railtype	Lengte (L)	Breedte (W)
H54A12RHF	190840	Stainless Staal 301 (EN 1.4310), Staal	Meerlaagse gepatenteerde coating	40 kg tot 65 kg T-railsecties	54mm	30 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railvoetdikte (RFT)
H54A12RHF	190840	8 - 14 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE