

# nVent ERICO-railklemmen, enkelvoudige verwarming, web, vaste rail



## KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer

Stelt u in staat om een verwarmingssysteem met enkel profiel te bevestigen, vermindert onderhoud en verbetert veiligheid aan de wegzijde

Past op verschillende railprofielen



Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Materiaal                       | Railtype                      | Lengte (L) | Breedte (W) | Railvoetdikte (RFT) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| EM58RHEU36      | Roestvrij staal 301 (EN 1.4310) | 40 kg tot 65 kg T-railsecties | 63mm       | 45 mm       | 8 - 14 mm           |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**