

nVent ERICO System 3000 Interceptor



KENMERKEN

Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider

Ontworpen voor lagere installaties

Geen radioactieve technologie

Geen externe voeding nodig


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Temperatuur	Montagehoogte (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Roestvrij staal 316 (en 1,4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2" BSPP	2.06 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE