

# Sluit de connector van de geleiderail aan, signaal



## KENMERKEN

Gebruikt voor bevestiging van bindstreng of solide koperen trajectbedrading voor trajectverbindingen, vervuilingscircuits of verbinding rond een gekoppelde verbindingsschroef

Gehamerd op een gat met een diameter van 3/8" (9,5 mm), geboord door een railnet en gestuurd vanaf dezelfde kan als dat het gat werd geboord

## SPECIFICATIES

Table 1/2


| Catalogusnummer | Materiaal                                   | Afwerking                           | Geleidergrootte  | Grootte connectorgeleider | Lengte (L) | Diameter 1 (Ø1) |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| SBPAC3A         | Koperlegering, Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanized, Ingeblijkt, Bare | 3/16" Bondstrand | 3/16" Bondstrand          | 120.7mm    | 4.8 mm          |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Diameter 2 (Ø2) | Diepte (D) |
|-----------------|-----------------|------------|
| SBPAC3A         | 10.5 mm         | 31.75mm    |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vet voor plugverbinding (T369) aanbevolen bij installatie.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE