

PVT1-vervangingsmodule



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vervangende module voor PVT1 fotovoltaïsche overspanningsbeveiligingen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Max. Continue bedrijfsspanning (Ucpv)	Nominale ontladingsstroom (in), IEC	Totale ontladingsstroom (Itotaal)	Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog)	Reactietijd	Nominale kortsluitstroom (Iscrr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Catalogusnummer	Max. Continue bedrijfsspanning (Vpdc)	Nominale spanningsbeveiliging (VPR)	Nominale ontladingsstroom (in), UL	Nominale kortsluitstroom (SCCR)
PVT1750M	750 V DC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 V DC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 V DC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 V DC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE