

Railboormachine, viercyclomotor met gasaandrijving



Het SBM-V-assortiment railboormachines met benzinemotor is ontwikkeld voor probleemloos, betrouwbaar en krachtig boren. Het is geschikt voor producten van alle afmetingen, van boringen voor signaalverbindingen tot lasboutgaten. Bij het assortiment is een breed scala accessoires leverbaar, zoals klemmenheden, gatenzagen en railprofiel- en speciale toepassingssjablonen.

KENMERKEN

Compact en gemakkelijk te gebruiken

Stille viertaktmotor van 0,83 pk (0,62 kW) met een spindeltoerental van 267 omw/min

Licht ontwerp

Een assortiment aan uitwisselbare sjablonen voor alle gebruikelijke railprofielen

Werkt met standaard gatenzagen

Wordt standaard geleverd met COOLTANKASSY (715375)-koelmiddeltank voor railboormachine en SBMTOOLSET (715395)-gereedschapsset voor railboormachines voor gemakkelijk onderhoud

Inclusief metalen draagkoffer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Brandstof	Diameter boorgat	Breedte	Gewicht van de eenheid
SBMV4	715412	Geen mix	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel bij het bestellen van een machine ook een railprofielsjabloon voor het railprofiel en de boringpositie en een klem die geschikt is voor het type rail en/of de gekozen klemmethode.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE