

Railverbindingsset, signaal, tabstijl



De railverbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn bedoeld om binnen de begrenzing van de verbindingssstaaf aan de kop van het railprofiel te worden gelast. Om de integriteit van de verbinding te garanderen, moet de bevestiging worden gemaakt met lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld.

KENMERKEN

Biedt onveranderlijke elektrische weerstand

Superieure corrosiebestendigheid

Eenvoudige installatie, met minimale vereiste installateurstraining

Eenvoudige en draagbare installatie-apparatuur

Te gebruik op zowel oude, versleten als nieuwe rails

Zeer duurzaam

SPECIFICATIES

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Slijpschijven inbegrepen: Nee

Hechtverbindingstijl: Lipje

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Geleidergrootte	Hechtlengthe	Lengte 1 (L1)
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Koper	Bare, Vertind	3/16 inch Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20175		Cadmium Bronze, Koper	Bare, Vertind	5/16 inch Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 2 (L2)	Diameter (Ø)
-----------------	---------------	---------------	--------------


SB20108	715411	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		25.4 mm	7.9 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (100) verbindingen, (200) F80 lasmateriaal van legeringen, (2) vervangingsmallen, (1) vuursteen, (1) malreiniger, en (5) slijpschijven (indien van toepassing).

Voorbeelden van sets met slijpschijven zijn (5) met hoogwaardige korrel, met een diameter van 4,5" (114 mm) (7/8" houder), wielen met verdiept centrum van type 27 (onderdeelnummer SBG20046) voor gebruik met onder een hoek slijpende slijpmachines.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE