

Aardklem voor wapening, parallel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Universeel gebruik voor wapeningsstaal, stangen of pijpen

Inlegeigenschap verkleint installatietijd

Constructie in bronslegering met roestvrijstalen 304 schroeven

Goedgekeurd voor direct begraving in de grond en beton

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Verbindingstype	Diameter geleider	Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø)	Afmeting waterleiding (Ø)
EK16	710355	Bronze, Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	Parallel	#10 vast - #2 vast, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada
-----------------	---------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M
------	--------	------------	---------	-----------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE