

SB/SBL-hollekernrailboor



KENMERKEN

Ontworpen voor boortoepassingen met hoge snelheid

Kan ongeveer 40 keer worden gebruikt

Kan opnieuw worden geslepen

Specifiek ontwikkeld voor railstaal

3/4" (19 mm) Weldon-schacht

Voor korte boortijden

Robuust voor een langere levensduur

SPECIFICATIES

Materiaal: Snelstaal


Afwerking: TIALN-coating

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter boorijzer (Ø)	Lengte (L)
DHC36	716498	36 mm	63mm
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter boorijzer (Ø)	Lengte (L)
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC18	716492	18 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE