

SIM roestvrijstalen mastvoet



KENMERKEN

Levermontagepunt voor SIM roestvrijstalen mast

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Diameter (Ø)	Grootte van het gat (HS)
SIMBASE2840316	Roestvrij staal 316L (en 1,4404)	153 mm	200 mm	200mm	33 mm	11 mm
SIMBASE2840	Roestvrij staal 304L (en 1,4306)	153 mm	200 mm	200mm	33 mm	11 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	A	Gewicht van de eenheid
SIMBASE2840316	170 mm	1.23 kg
SIMBASE2840	170 mm	1.23 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE