

Speciaal werk op rupsen Complete laspaar, vermogen



KENMERKEN

Ontworpen voor verbinden van structuren in krachtverbindingstoepassingen

Te worden gebruikt met in de fabriek geproduceerde terminals

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Maakt verbinding met	Aansluitstijl koppelen	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl
PBJT52W	Staal, Graphite	Vlak stalen oppervlak	J	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE