

Speciaal compleet lasapparaat voor spoorwegen, signaal



KENMERKEN

Mallen die zijn ontworpen voor geleiderverbindingen naar wissels en speciale spoorwerktoeepassingen

Voor gebruik bij onbelaste rail

Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Railtype: Mangaan wisselblok

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Hechtverbindingstijl	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Lengte handgreep
SBTBTB4B	Graphite, Staal	3/4 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Staal	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Staal	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Staal	1 inch lipje	3/16 inch Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, Staal	1 inch lipje	5/16 inch Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE