

Alleen matrijs voor speciale werkzaamheden op rupsen, vermogen



KENMERKEN

Reservematten die zijn ontworpen voor het verbinden van structuren in krachtverbindingstoepassingen

Te worden gebruikt met in de fabriek geproduceerde terminals

Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

SPECIFICATIES

Railtype: Kraantreinprofielen

Materiaal: Grafiet

Aansluitstijl koppelen: J

Table 1/1

Catalogusnummer	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBJT503LHM	2/0 concentrisch	10.62mm	T5	Linkerhand
PBJT503RHM	2/0 concentrisch	10.62mm	T5	Rechterhand
PBJT52QLHM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Linkerhand
PBJT52QM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Linker- en rechterhand

Catalogusnummer	Diameter geleider	Buitendiameter geleider, nominaal	Lassstijl	Oriëntatie
PBJT52QRHM	4/0 concentrisch	13.41mm	T5	Rechterhand
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Linkerhand
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Linker- en rechterhand
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Rechterhand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE