

Roestvrijstalen geslepen stang, inwendig schroefdraad



KENMERKEN

Deelbare RVS aardingspen met inwendige schroefdraad


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Treksterkte	Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø)	Draadmaat (TS)	Lengte (L)
SSR16	710010	Roestvrij staal 316 (en 1,4401)	483 kPa Min	16 mm	M10	1.2mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
SSR16	710010	1.8 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE