


Gestanste geboute parallel kabelconnector



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor positieve boutspanning kabelklem

Geregistreerd tot UL® 96

SPECIFICATIES

Geleidergrootte, UL: Klasse 1 - klasse 2 (max. 4/0)


Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Gewicht eenheid
LPA502	Aluminium		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.04 kg
LPC502L	Koper	Vertind	38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg
LPC502	Koper		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Roestvrijstalen separator inbegrepen bij LPC502A voor bi-metalen toepassingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE