

Strike Point, Metric Thread



KENMERKEN

Monteert op nagel met metrische schroefdraad

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter (Ø)	Hoogte (H)	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid
ARC2205CNC	101900	Koper	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Koper	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE