


Tape-geleider



KENMERKEN

Lagere impedantie dan ronde geleider van gelijk formaat

Gebruikt voor bescherming tegen bliksem, zoals bliksemafleider en aardingstoepassingen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)
FAT-253-50	710740	Aluminium	Kaal	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Koper	Kaal	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Koper	Vertind	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Koper	Vertind	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Koper	Kaal	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Koper	Vertind	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Koper	Kaal	25 mm	3 mm	25m

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Breedte (W)	Dikte (T)	Lengte (L)
TCECT25250	197661	Koper	Vertind	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Koper	Vertind	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Koper	Vertind	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Staal	Thermisch verzinkt	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	Kaal	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)	Kaal	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)	Kaal	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Koper	Kaal	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Koper	Vertind	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Koper	Kaal	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid	Voldoet aan
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Op maat gesneden (Cut-to-Order, CTO) lengtes zijn tegen een meerprijs verkrijgbaar.

De gewichtseenheid is per meter (3,28').

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE