


Telecom aardingsrail



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen

Voldoet aan NEMA®-normen

Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)

Splitsets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen

SPECIFICATIES

Dikte (T): 6.35 mm

Breedte (W): 50.8 mm

Materiaal: Koper

Table 1/2


Catalogusnummer	Tin plating	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 1 aantal paren	Gatgrootte 2 (HS2)
TGBA12L06P	Nee	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Ja	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm

Catalogusnummer	Tin plating	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 1 aantal paren	Gatgrootte 2 (HS2)
TGBA20L12PT	Ja	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Nee	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Ja	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18PT	Ja	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Gatgrootte 2 aantal paren	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE