

Brander kop



KENMERKEN

Zelfontstekende propaanbranderkop

Door in de knop te knijpen wordt direct een vlam geproduceerd; bij loslaten gaat de vlam uit

De vlam kan niet worden aangepast

Punt blijft koel tijdens normaal gebruik

Werkt op zijn zij of op zijn kop

Is bestand tegen winden van 60 MPH (96 km/uur) zonder flareout

Past op alle standaard 14,1 en 16,4 ounce (400 en 465 gram) propaancilinders

SPECIFICATIES

Catalogusnummer

T111

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE