

Universele klem voor aardingsstang, stang naar geleider, Brons



De nVent ERICO universele acorn-klemmen zijn een rendabele en betrouwbare manier om in uw hele aardings- en verbindingssysteem aardingsstangen met geleiders te verbinden. De klem is geschikt voor zowel bovengrondse als ondergrondse installatie en spant de onderdelen samen met gereedschap dat op elke bouwplaats beschikbaar is.

Ze zijn nu beschikbaar in de meest gevraagde universele maat, waardoor u minder hoeft mee te nemen en meer gedaan krijgt.

Neem bij het kiezen van de verbindingsmethode van uw voorkeur contact op met ons team voor technische vragen of technische behoeften.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen

Onderdelen die voldoen aan UL 467 zijn geschikt voor direct begraving in de grond of beton

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de aardstang, nominaal	Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø)	Diameter geleider	Formaat rebar, Canada
CP34	158175	Silicon Bronze	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	#10 vast - 1/0 gestrand, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded	10M

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Maat moersleutel	Voldoet aan	Koppel (TQ)
CP34	158175	12 mm	#4	1/2"	IEC® EN 62561-1	16.9 N·m

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE