

Universele transiënte barrière, dubbel paar enkele voeding



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Compact ontwerp universele transient barrier biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers

Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk

Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken

Bescherming in gewone modus en differentiële modus beschermen tegen mogelijke overspanningsomstandigheden

Ontworpen voor compact bescherming van signaal en voeding in een compacte behuizing

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	UTB30DPS
Artikelnummer	702892
Nominale systeemspanning (UN)	24 - 48 VAC 12 - 60 VDC
Max. Continue bedrijfsspanning (UC)	48 VAC 60 V DC

Catalogusnummer	UTB30DPS
Nominale belastingsstroom (IL)	5A
Frequentie	0 - 60 Hz
Lusweerstand	0 Ω
Max. Ontladingsstroom (Imax), per modus	15kA 8/20 μ s
Beveiligingsmodi	Common Differentieel
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) Diode silicium-avalanche (SAD)
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog), L-L.	220 V bij 3 kA
Verbinding, gestrand	1 - 4 mm ²
Montage	35 mm bovenste pet DIN-rail
Temperatuur	-20 to 65 °C
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20 NEMA®-1
Diepte (D)	85mm
Hoogte (H)	90 mm
Breedte (W)	12 mm
Gewicht van de eenheid	0.09 kg
Certificatiegegevens	UL® 497B
Voldoet aan	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Vervangende module	UTB30DPSM

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De getoonde elektrische specificaties gelden specifiek voor het voedingscircuit (Power Supply, PS) van het product.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE