

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Replaces screws included with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module to support larger busbars

Kit includes two screws

SPECIFICATIES

Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Stroomrailbreedte	Stroomrildikte	Gewicht eenheid
ABS-KIT160X10	560910	160 mm	10 mm	0.12 kg
ABS-KIT200X10	560920	200 mm	10 mm	0.16 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zur Verwendung von Modulen, die nur eine Sammelschienenbreite von 10 mm (0,39") unterstützen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE