

ABS verstelbare railsteun geperforeerd profiel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules

Factory punched holes for quick assembly

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Grootte van het gat (HS)
ABS-AP25	560930	Aluminium	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht van de eenheid
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE