


# Set met verstelbare platte railsteun



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

## SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI) | Bedrijfstemperatuur | Voldoet aan | Brandbaar vermogen |
|-----------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|-----------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|

|           |        |                                                               |            |               |                                                                                  |           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AFBS-B600 | 504971 | Staal,<br>Aluminum,<br>Glass Fibre<br>Reinforced<br>Polyamide | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-<br>11 (Glow Wire<br>Test 960 °C) | UL® 94V-0 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|


Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Railbreedte | Dikte rail | Hoogte (H) | Breedte (W)  | A      |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|--------|
| AFBS-B600       | 504971        | 30 - 80 mm  | 5 - 10 mm  | 70 mm      | 549 - 749 mm | 507 mm |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | B           | C            | Schroefdiameter (Sc) | Gewicht van de eenheid |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------|
| AFBS-B600       | 504971        | 61 - 176 mm | 525 - 725 mm | 8                    | 2.2 kg                 |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**