

BD Crimp and Drill Tool



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For crimping and drilling of braid terminals

Use with FRCB Flat Braid in Coil, Plain Copper and FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper

Includes guide and drill bit

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwarsprofiel	Diameter boorijzer	Schroefdiameter	Gewicht eenheid
BD16-8	558640	16mm ²	8.5 mm	8	0.65 kg
BD16	558610	16mm ²	6.5 mm	6	0.65 kg
BD25	558620	25mm ²	11 mm	10	0.68 kg
BD50	558630	50mm ²	12.5 mm	12	0.71 kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE