

BS-125A Four Pole Insulating Support



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Clips on to DIN rail using DR-CLIP or mounts with screws

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	Werktemperatuur	Nominale stroom standaardtoepassing
BS-125A	551311	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Ontvlambaarheidsklasse	Stroomrailbreedte	Stroomrildikte	Diepte (D)
BS-125A	551311	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	117.5mm


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Schroefdiameter (Sc)	Gewicht eenheid
BS-125A	551311	126 mm	5	0.1 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE