

# BSC-125A vierpolige isolatiesteun



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

## SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                               | Voltoeien      | Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI) | Bedrijfstemperatuur | Normale stroomwaarde voor toepassingen |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| BSC-125A        | 551321        | Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide | Gegalvaniseerd | 630, 630                        | -40 to 130 °C       | 125 - 160 A                            |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Voldoet aan                                                               | Brandbaar vermogen | Railbreedte | Dikte rail | Diepte (D) |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| BSC-125A        | 551321        | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | UL® 94V-0          | 12 - 15 mm  | 4 - 5 mm   | 76mm       |


Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Hoogte (H) | Schroefdiameter (Sc) | Gewicht van de eenheid |
|-----------------|---------------|------------|----------------------|------------------------|
| BSC-125A        | 551321        | 120 mm     | 6                    | 0.1 kg                 |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Muss mit Verteilerschienen aus Kupfer verwendet werden.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**