

CABS-modulekit met neutraalstand



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Normale stroomwaarde voor toepassingen:	400 - 4500 A
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI):	1000;1500
Voltooiën:	Gegalvaniseerd
Brandbaar vermogen:	UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Stroomrails per fase	Railbreedte	Dikte rail
-----------------	---------------	-----------	-------------	----------------------	-------------	------------

CABS4-5TN-MOD	549340	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diepte (D)	Breedte (W)	Gewicht van de eenheid
CABS4-5TN-MOD	549340	39mm	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	39mm	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	39mm	100 mm	0.58 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE