

Compacte railsteun met neutraal circuit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Halogeenvrij

RoHS-conform

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

SPECIFICATIES

Railbreedte:	25 - 80 mm
Normale stroomwaarde voor toepassingen:	250 - 1600 A
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI):	1000;1500
Brandbaar vermogen:	UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Stroomrails per fase	Dikte rail	Breedte (W)
-----------------	---------------	-----------	-------------	----------------------	------------	-------------

CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Met glasvezel versterkt polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Met glasvezel versterkt polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1	10 mm	338 - 390 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	X
CBS-B2-5TN	551151	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	290 mm	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE