

DH afstandshouder en afstandsstuk



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

To make higher plates, screens or profiles

Male-female allowing stable mounting

Electrotechnical applications

SPECIFICATIES

Isolatiespanning:	1000V
Afwerking:	Gegalvaniseerd
Ontvlambaarheidsklasse:	UL® 94HB
Temperatuur:	80 °C Max

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Schroefdraadmaat (TS)	Schroefdraadlengte (TL)	Schroefdraaddiepte (TD)	Lengte (L)
DH15M5	560660	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Schroefdraadmaat (TS)	Schroefdraadlengte (TL)	Schroefdraaddikte (TD)	Lengte (L)
DH20M5	560670	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Staal, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Staal, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE