

DR Symmetric Profile



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50022 and DIN 46277

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Dikte (T)	A
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Lengte (L)	Dikte (T)	A
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
DR7X2M	557800	0.66 kg
DR7X3M	557810	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	0.33 kg
DR15X3M	557910	1.95 kg
DR15X2M	557900	1.3 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE