


EB-142/166 aarding en neutrale rail



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Nickel plating is corrosion resistant

Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail

Rigid bar

SPECIFICATIES


Materiaal: Brass

Afwerking: Vernikkeld

Catalogusnummer	EB166	EB142
-----------------	-------	-------

Artikelnummer	568667	568668
Aantal verbindingen	166	142
Geleidergrootte, IEC	1,5 - 10 mm ² gestrand	1,5 - 16 mm ² gestrand
Max. nominale stroom	40A	63A
Dwarsprofiel	64mm ²	80mm ²
Diepte (D)	8mm	8mm
Hoogte (H)	8 mm	10 mm
Breedte (W)	1000 mm	1000 mm
Gatgrootte (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Schroefdraadmaat (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
Aanhaalmoment (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Gewicht eenheid	0.47 kg	0.58 kg
Voldoet aan	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE