

EB-142/166 enkele neutrale railsteun



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

Halogeenvrij

RoHS-conform

Provides support for one EB-142 or EB-166 Earthing and Neutral Busbar

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Ontvlambaarheidsklasse	Isolatiespanning	Werktemperatuur	Voldoet aan
EB142-166SUP1	568669	Polyamide	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Diameter (Ø)	Gatgrootte (HS)

EB142- 166SUP1	568669	17 mm	14 mm	12mm	4 mm	5 mm
-------------------	--------	-------	-------	------	------	------

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
EB142-166SUP1	568669	0 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE