

EB-168 aarding en neutrale rail



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	EB168
Artikelnummer	568630
Materiaal	Brass
Aantal verbindingen	166
Geleiderafmeting, IEC	(166) 1,5 - 4 mm ² gestrand
Diameter kabelring geleider, IEC	(166) 0,75 - 4 mm ²
Geleiderafmeting, UL	(166) #16 - #10 vast (166) #10 Stranded
Diepte (D)	8mm

Catalogusnummer	EB168
Hoogte (H)	8 mm
Breedte (W)	1000 mm
A	6 mm
Gewicht van de eenheid	0.45 kg
Voldoet aan	IEC® 61439,1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE