

EBC-133 Klemkit voor hoofdklemmen



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Kit includes 10 clamps and 20 screws

Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Geleiderafmeting, IEC	Breedte (W)	Dikte (T)
KIT-EBC133-15	568614	Staal	Gegalvaniseerd	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Grootte van het gat (HS)	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid	Diepte (D)
-----------------	---------------	---	--------------------------	----------------	------------------------	------------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE