

EC16 aardings-/aardingsstekker



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter geleider	Dikte rail	Railbreedte	Diepte (D)	Breedte (W)
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	------------	-------------

EC16-5	553480	2,5 mm ² Solid - 16 mm ² gestrand	5 mm	12 mm	15mm	14 mm
EC16-4	553460	2,5 mm ² Solid - 16 mm ² gestrand	4 mm	12 mm	15mm	15 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht van de eenheid
EC16-5	553480	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460	21.85 mm	0.01 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE