

FS Spacer Clamp



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

RoHS-conform

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Spacers are halogen free

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94HB

Werktemperatuur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleiderbreedte	Hoogte (H)	Lengte (L)	Gatgrootte (HS)
FS40-63	553570	Staal, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Geleiderbreedte	Hoogte (H)	Lengte (L)	Gatgrootte(HS)
FS80-100	553580	Staal, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gewicht eenheid
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Der empfohlene Abstand zwischen den Trägern beträgt 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE