


FSSB Flat Braid in spoel, roestvrij staal



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

High-quality durable stainless steel 316L provides superior abrasion, corrosion, chemical, and UV resistance for outdoor and corrosive applications

Non-magnetic material

Durability of product lengthens cycle time between maintenance

SPECIFICATIES

Materiaal: Roestvrij staal 316L (en 1,4404)

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dwaarsprofiel	Draad diameter	Lengte	Dikte	Breedte
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE