


HCBC-stroomtang met hoge stroomsterkte



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het stevige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige contactdruk

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt

Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals

Ideal for on site modifications

SPECIFICATIES

Klemcapaciteit: 40mm

Materiaal: Roestvrij staal 304 (en 1,4301)

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleiderbreedte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleiderbreedte	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Koppel (TQ)	Gewicht van de eenheid
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Verwenden Sie zwei Klammern für einen optimalen Anpressdruck.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE